

# VENTILER

## RTS 625I 3/8"



- Avstengningsventil kvart omdreining - Lavt trykk
- Montering på ledningsnett
- Egnet for industrigasser
- Laget av rustfritt stål

Industrial Process

### Domains of applications

**Designed for implementation of:**  
industrigasser

**Except:**

Oksygen hvis arbeidstrykk er høyere enn 25 bar., giftige gasser

### Specifications

Working pressure ..... 63 bar\*

Maximal Kv ..... 9 m<sup>3</sup>/h\*\*

Nominal diameter ..... 12.5 mm

Driftstemperatur: -50 ° C til + 72 ° C

\* Oksygen og oksyderende gasser, maksimale arbeids presset fartøy 25 bar.

\*\* Flow-hastighet koeffisient (Kv) i m<sup>3</sup> / h av vannmengden for et tap av trykk på 1 bar i ventilen.

### Materials

Body ..... 316 Rustfritt stål

Seat ..... R-PTFE

Spherical liner ..... 316 Rustfritt stål

Packing gland ..... PTFE

Seal ..... PTFE

### Safety Alert

⚠ Forsiktighet! i tilfelle av bruk av oksygen og oksiderende gasser, kan arbeidstrykket ikke overskride 25 bar.

# Dimensions


**Length (L)** : 100 mm

**Height (H)** : 68 mm

**Depth (D)** : 55 mm

**Ø1** : 31 mm

**Net weight** : 0.23 kg



# Connection

**Inlet connection:** G 3/8 BSPP kvinnelig

**Outlet connection:** G 3/8 BSPP kvinnelig