

POENG FOR BRUK M2DCN300 50-8-110 FOOD



- Industrielt synspunkt bruk - Høye strømpriser
- Stopp og justering av strømningshastigheten. Brukt som andre trinn trykkforminsker på ledningsnett
- Egnet for ALIGAL gasser
- Laget av forniklet messing

Mat

Domains of applications

Designed for implementation of:

ALIGAL™

Except:

brennbare gasser

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C..... 50 bar

Nominal nitrogen flow 110 m³/h*

Driftstemperatur: -20 °C til + 50 °C.

Highlights

En del av det nye matområdet

Dimensions

Length (L) : 198 mm

Height (H) : 133 mm

Depth (D) : 137 mm

Net weight : 2 kg

Operating instructions


OP 410 - M2DCn300

Connection

Inlet connection: En innløpsport G 1/2" innvendig

Outlet connection: En utløpsport G 1/2" innvendig

Flow curve



Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
193968	POU M2DCN 300 50-8-110 NG/CO2 FOOD	CO2, inerte gasser	50 bar	8 bar	110 Nm³/h	G 1/2 F	G 1/2 BSPP kvinnelig	Ni-Messing