

FLASH TILBAKE STOPPERE SUPER 55 FG



- Ventil - flammesperre med tilbakestillings
- Er montert ved utløpet av en manifold, panel, regulator eller bruksstedet
- Egnet for industrigasser
- Laget av messing

sveising, cutting, Varmebehandling, Industrial Process

Domains of applications

Designed for implementation of:
brennbare gasser, Industrial acetylen

Dimensions

Height (H) : 124 mm

Ø1 : 27.5 mm

Net weight : 0.36 kg

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
121498	FBA SUPER 55 FG G3/8 LH F - G3/8 LH M	andre CnHm, C2H2	G 3/8 BSPP LH F	G 3/8 BSPP LH M	Messing