

OVERVÅKNINGSSTYSTEM ALSI 4K



- **Maksimal fleksibilitet for innganger:** Hver av de fire overvåkingskanalene fungerer uavhengig av hverandre, og kan konfigureres individuelt for å akseptere enten et aktivt eller passivt signal på 0-10 V eller 4-20 mA.
- **Fullt tilpassbare grenseverdier:** Ta full kontroll over overvåkingen din. Øvre grense, nedre grense og

Industrial Process, Laboratorier og analyse

Domains of applications

ALSI 4K er en permanent, kontinuerlig arbeidende kontrollenhet utformet for å overvåke innholdet i trykksatte gassbeholdere, som gassflasker og flaskepakker. Med fire uavhengige 16-segments søylediagrammer, plassert i en robust kapsling med transparent lokk, gir ALSI 4K umiddelbar og tydelig visuell tilbakemelding på gassnivåene i systemet ditt.

Den er konstruert for å håndtere aktive eller passive signaler fra trykkgivere, kontaktmanometere eller gassflaskevekter, noe som gjør den svært tilpassbar for industrielle gasshåndteringssystemer.

Except:

Flammable gases

Specifications

Elektriske data og strømforsyning..... Forsyningsspenning: 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz. Effektforbruk: 15 VA. Strømtilkobling: Inkluderer en 2 meter lang strømka- bel med en Schuko type F-kontakt.

Givarinnganger og kabling..... Givermating: 24 VDC (Maks 24 mA). Maksimal kabelleng- de: 30 meter (for 4-20 mA-sløyfe) / 5 meter (for 0-10 VDC-signal) med skjermet LIYCY-mul- tikabel.

Fysiske og miljømessige data..... Kapslingsklasse: IP65 (Beskytter strengt mot inn- trenging av støv og vann). Driftstempe- ratur: 0 °C til +40 °C.


Sertifiseringer og sikkerhet Samsvar: Fullt CE-merket. Oppfyller RoHS II- og RE- ACH-forordningene for ansvarlig hånd- tering av kjemikalier og farlige stoffer. Sikkerhetsmerknad: Standardversjonen av ALSI 4K må ikke installeres i poten- sielt eksplosive miljøer (Ex-soner).

Beskyttelsesklasse IP 65.

Dimensions

Length (L) : 120 mm
Height (H) : 170 mm
Depth (D) : 55 mm
Net weight : 0.32 kg

L = 171 mm
H = 127 mm
D = 55 mm



Operating instructions

OP 730

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Mulig antall sensorer
302153	ALSI 4K	Neutral gases, O2	4 ikke-Ex

Options

	Product Number	Long designation
	169933	Pressure Transmitter 400 bar_4#20mA - Inlet M12 - Outlet G1/4
	169935	Pressure Transmitter 100 bar_4#20mA - Inlet M12 - Outlet G1/4