

# POENG FOR BRUK PDG-D 25-10-12 FOOD



- Kompakt vegg bruksstedet
- Strømningsstoppet og arbeidstrykk justering
- Laget av anodisert aluminium

Mat

## Domains of applications

Designed for implementation of:  
rene gasser

## Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C.....25 bar

Outlet Pressure.....0.5 til 10 bar

Nominal nitrogen flow ..... 12 m<sup>3</sup>/h\*

Intern / ekstern lekkasjerate ≤ 1x10<sup>-8</sup> mbar.l / s helium., Driftstemperatur: -20 ° C til + 60 ° C.


\* Nominell tilførsel av nitrogen ved 15 ° C.

## Highlights

En del av det nye matområdet

# Dimensions

**Length (L)** : 45 mm  
**Height (H)** : 145 mm  
**Depth (D)** : 94 mm  
**Ø1** : 40 mm  
**Net weight** : 0.85 kg



# Operating instructions

OP 450 - PDG

# Connection

**Inlet connection:** G 3/8 BSPP kvinnelig fra toppen eller fra baksiden (krysset skott)

**Outlet connection:** G 3/8 BSPP kvinnelig fra bunnen eller fra baksiden (krysset skott)

# Products

Product Number	Short Designation	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
209712	PDG-D 25-10-12 G3/8 (FOOD)	25 bar	10 bar	12 Nm <sup>3</sup> /h	G 3/8 BSPP kvinnelig	G 3/8 BSPP kvinnelig	lettmetall