

VENTILER RTS 625I 2"



- Avstengningsventil kvart omdreining - Lavt trykk
- Montering på ledningsnettet
- Egnet for industrigasser
- Laget av rustfritt stål

Industrial Process

Domains of applications

Designed for implementation of:
industrigasser

Except:

Oksygen hvis arbeidstrykk er høyere enn 25 bar., giftige gasser

Specifications

Working pressure 63 bar*
Maximal Kv 2.13 m³/h**
Nominal diameter 49 mm

Driftstemperatur: -50 ° C til + 72 ° C

* Oksygen og oksyderende gasser, maksimale arbeids presset fartøy 25 bar.

** Flow-hastighet koeffisient (Kv) i m³ / h av vannmengden for et tap av trykk på 1 bar i ventilen.

Materials

Body 316 Rustfritt stål
Seat R-PTFE
Spherical liner 316 Rustfritt stål
Packing gland PTFE
Seal PTFE

Safety Alert

⚠ Forsiktighet! i tilfelle av bruk av oksygen og oksiderende gasser, kan arbeidstrykket ikke overskride 25 bar.

Dimensions


Length (L) : 190 mm

Height (H) : 135 mm

Depth (D) : 125 mm

Ø1 : 91 mm

Net weight : 3.12 kg



Connection

Inlet connection: G 2 BSPP hunn

Outlet connection: G 2 BSPP hunn

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
168707	BALL VALVE RTS SS PN63 G 2"	Luft, C3H8, C2H4, CO2, H2, He, N2, N2O, CH4, C3H6, Ar, O2	63 bar	G 2 BSPP hunn	G 2 BSPP F	Rustfritt stål