

LINJE~~POS=TRUNC REGULATO- RER GM 150



- Svært lav trykkregulator
- Montering på ledningsnettet
- Egnet for industrigasser
- Laget av støpejern og aluminium

Industrial Process

Domains of applications

Designed for implementation of:

Industri nøytrale gasser, metan, propan

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C..... 4 bar

Outlet Pressure..... 12 til 26 mbar

Nominal nitrogen flow 384 Nm³/h*

Materials

Body støpejern

Dimensions

Net weight : 10.3 kg

Connection

Inlet connection: En innløpsport G 2" hunn

Outlet connection: En utløpsport G 2" hunn