

GASS PANELER

SGA2 P.S V 300-15-25



- Gassleveringssystemet til ledningsnett
- Tilkobling av en 200/300 bar sylinder eller bunt
- Egnet for rene gasser, blandinger og korrosjons
- Laget av rustfritt stål

Laboratorier og analyse

Domains of applications

Designed for implementation of:

brennbare gasser, Rene gasser opp til N60 inkludert ALPHAGAZ[™] 1 & 2

Except:

Karbondioksid, Oksygen

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 300 bar

Outlet Pressure..... 2 til 15 bar

Nominal nitrogen flow 25 Nm³/h*

Set pressure 21 bar

Intern / ekstern lekkasjerate <10⁻⁷ mbar.l / s helium., Driftstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

*garantert ved maksimalt utløpstrykk P2 opp til et innløpstrykk P3 = 2P2 + 1 bar.

Materials

Panel Utvidelse skifte panel:

Frame Rustfritt stål

Body i 316L rustfritt stål, Seal i PCTFE, Manometer laget av rustfritt stål, Membran i Hastelloy®, PCTFE sete, Hastelloy® filter,

Regulator Poppet i Hastelloy®

Poppet i rustfritt stål, Seal i Copper / PCTFE, Manometer laget av rustfritt stål, Membran i ELGILOY®, PCTFE sete, Body i 316L rustfritt

Block valves..... stål


Elgiloy® er et registrert varemerke for net Elgiloy Special Metals, Hastelloy® er et registrert varemerke for Haynes International, Inc.

Safety Alert

⚠ Forsiktighet! i tilfelle av anvendelse av giftige og korrosive gasser, skal alle purge og overløpsventiler samles

Dimensions

Length (L) : 200 mm
Height (H) : 185 mm
Depth (D) : 140 mm
Depth (D1) : 23 mm
Net weight : 4.2 kg



Operating instructions

OP 350 - SGA2

Connection

Inlet connection: En innløpsport Ø 16 x 1,336 SI hunn
Outlet connection: En utløpsport G 3/8 BSPP hunn + en port for å samle spyle G 1/4" BSPP hunn
Relief valve connection: Outlet port: G 1/4 BSPP kvinnelig

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
173047	PAN SGA2 P.S V 300-15-25 NG-AIR	Luft, N2, Ar	300 bar	15 bar	25 Nm³/h	Ø 16x1.336 SI hunn	G 3/8 BSPP kvinnelig	Rustfritt stål
173223	PAN SGA2 P.S V 300-15-25 He	He	300 bar	15 bar	25 Nm³/h	Ø 16x1.336 SI hunn	G 3/8 BSPP kvinnelig	Rustfritt stål
173214	PAN SGA2 P.S V 300-15-25 H2	H2	300 bar	15 bar	25 Nm³/h	Ø 16x1.336 SI hunn	G 3/8 BSPP kvinnelig	Rustfritt stål
173056	PAN SGA2 P.S V 300-15-25 CnHm	C2H4, CH4, C3H6	300 bar	15 bar	25 Nm³/h	Ø 16x1.336 SI hunn	G 3/8 BSPP kvinnelig	Rustfritt stål

Options

	Product Number	Long designation
	16403	Connection M20X1,5/16X1,336 MALE
	16558	Connector SS G3/8 BSPP Male *Compression fitting 6mm OD SS *Flat seal PTCFE
	16562	COMP. FITTING G3/8" 8 MM SS
	16567	Connector SS G3/8 BSPP Male *Compression fitting 10mm OD SS *Flat seal PTCFE
	16597	Blind Plug Ø16X1,336 SI M SS PTCFE
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass

	Product Number	Long designation
	168708	CONNECTION G1/4 BSPP male - cf 6 mm Stainless Stee
	169550	Regulator DC 50-4
	169551	KIT STICKERS CHANG PROC CYL/BUND SGA2
	173243	CALIBRETED ORIFICE Ø 1 mm Stainless Steel for SGA2
	179385	INTERMEDIARY connection elbow stainless stell G1/4

Spare parts

Product Number		Long designation
173047	175255	KIT P GAUGE 400 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainle
	175258	KIT P GAUGE 25 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainles
	175273	VALVES block SGA2 310 bar stainless steel right fo
173223	175255	KIT P GAUGE 400 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainle
	175258	KIT P GAUGE 25 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainles
	175273	VALVES block SGA2 310 bar stainless steel right fo
173214	175255	KIT P GAUGE 400 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainle
	175258	KIT P GAUGE 25 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainles
	175273	VALVES block SGA2 310 bar stainless steel right fo
173056	175255	KIT P GAUGE 400 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainle
	175258	KIT P GAUGE 25 bar Ø 50 G1/4 M back entry stainles
	175273	VALVES block SGA2 310 bar stainless steel right fo