

LINJE~~POS=TRUNC REGULATO- RER DCN800 AG 50-6-600 FOOD



- Linje regulator - Single scenen
- Montering på ledningsnett
- Egnet for ALIGAL gasser
- Laget av forniklet messing

Mat, Drikke

Domains of applications

Designed for implementation of:

Gasser av ALIGAL™ -serien

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 50 bar

Nominal nitrogen flow 600 m³/h*

Driftstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

* Nominell tilførsel av nitrogen ved 15 ° C.

Materials

Body Forniklet messing

Seat Messing

Main valve NBR

Diaphragm PA-FKM, EPDM

Filter Monel®

Kobber legering mekanisme, Ø

Pressure gauge 50mm


Seal Kobber, EPDM

Highlights

En del av det nye matområdet

Dimensions

Length (L) : 94 mm
Height (H) : 218 mm
Depth (D) : 127 mm
Ø1 : 50 mm
Net weight : 2.5 kg




Operating instructions

OP 212 - DCn800

Connection

Inlet connection: En innløpsport G 1" hunn
Outlet connection: G 1 BSPP hunn

Flow curve



Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
193962	REG DCN800 AG 50-6-600 FOOD	Luft, CO2, inerte gasser, H2, O2	50 bar	6 bar	600 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Messing