

REGULATORER

PRIMEJET 300 50



- Høytrykksregulator - Single scenen
- Montering på 300 bar gassflaske - side oppføring
- Egnet for industrigasser
- Laget av messing

sveising, cutting

Domains of applications

Designed for implementation of:

Egnet for teknisk gass opp til Kvalitet på 4,8

Except:

korrosive gasser, giftige gasser

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 300 bar

Outlet Pressure..... 50 Bar

Nominal nitrogen flow 120 m³/h*

Set pressure 65 bar

Driftstemperatur: -20 ° C til + 60 ° C.

*garantert ved maksimalt utløpstrykk P2 opp til et innløpstrykk P3 = 2P2 + 1 bar.

Materials

Body Messing


Seat PA 6.6

Filter sintret bronse

Pressure gauge Ø 63mm, Kopperlegering

Dimensions

Length (L) : 190 mm
Height (H) : 210 mm
Depth (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Net weight : 1.37 kg




Operating instructions

OP 110 - Primejet

Connection

Inlet connection: HP cylinder beslaget ifølge gass

Flow curve



Ordering Information

Regulatorene leveres med høytrykksinntak (NS) tilpasset type gass som benyttes og pigget slangekobling for fleksible slanger diameter 6 til 8 mm som skal monteres.

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Inlet Fitting	Inlet Fitting Form	Outlet Fitting	Material
200395	REG PRIMEJET 300-50-120 - DIN54-G1/4"	N2, Ar/CO2	300 bar	DIN 477-5 Nr. 54	Hånd forbindelse messing	G 1/4	Messing

Options

	Product Number	Long designation
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"
	163118	KIT Outlet CONNECTION PRIMEJET 50 bar G1/4 Nipple for welding 6mm

	Product Number	Long designation
	200418	Regulator HEPAL 200-50-300 DIN10 - CF10MM