

LEKKASJE~~POS=TRUNC DETEK- TORER~~POS=HEADCOMP 1000 BULLES



- lekkasjedetektor
- Lekkasetest for tilkoblinger
- Høyeste følsomhet: Selv de minste mikrolekkasjer oppdages sikkert takket være tydelig bobledannelse

cutting, Industrial Process, sveising, Laboratorier og analyse

Domains of applications

Høy følsomhet: Detekterer selv de minste lekkasjene under lavt trykk. Ikke brennbart. Skånsomt mot huden og biologisk nedbrytbart

Designed for the detection of gas:

brennbare gasser, Ikke etsende gasser, oksiderende gasser

Safety Alert

⚠ Advarsel! Trykkbeholder: kan sprekke ved oppvarming

Dimensions

Net weight : 0.9 kg

Products

Product Number	Short Designation
19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"