


LOKKING ARMATUR EF P9



- Avstengningsventil med O-ring - Høytrykk
- Montering på ledningsnett eller gass panel
- Egnet for industrigasser
- Laget av messing

laser, sveising, cutting, Industrial Process

Domains of applications

Designed for implementation of:
industrigasser

Except:

acetylen, korrosive gasser, giftige gasser

Specifications

Working pressure200 bar*

Maximal Kv1.2 m³/h*

Nominal diameter9 mm

Driftstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

* Flow-hastighet koeffisient (Kv) i m³ / h av vannmengden for et tap av trykk på 1 bar i ventilen.

Materials

Body Messing

Seat Messing


Seal EPDM

Dimensions

Length (L) : 70 mm

Height (H) : 120 mm

Net weight : 1.3 kg



Operating instructions

OP 510 - EF P9

Connection

Inlet connection: G 1/2 BSPP kvinnelig

Outlet connection: G 1/2 BSPP kvinnelig

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Material
18626	VALVE EF P9 IN/OUT G 1/2 F	Luft, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2	250 bar	Messing