

VENTILER

RTS 625I 1" 1/4



- Avstengningsventil kvart omdreining - Lavt trykk
- Montering på ledningsnett
- Egnet for industrigasser
- Laget av rustfritt stål

Industrial Process

Domains of applications

Designed for implementation of:
industrigasser

Except:

Oksygen hvis arbeidstrykk er høyere enn 25 bar., giftige gasser

Specifications

Working pressure 63 bar*

Maximal Kv 72 m³/h**

Nominal diameter 32 mm

Driftstemperatur: -50 ° C til + 72 ° C

* Oksygen og oksyderende gasser, maksimale arbeids presset fartøy 25 bar.

** Flow-hastighet koeffisient (Kv) i m³ / h av vannmengden for et tap av trykk på 1 bar i ventilen.

Materials

Body 316 Rustfritt stål

Seat R-PTFE

Spherical liner 316 Rustfritt stål

Packing gland PTFE

Seal PTFE

Safety Alert

⚠ Forsiktighet! i tilfelle av bruk av oksygen og oksiderende gasser, kan arbeidstrykket ikke overskride 25 bar.

Dimensions


Length (L) : 165 mm

Height (H) : 117 mm

Depth (D) : 102 mm

Ø1 : 63 mm

Net weight : 1.32 kg



Connection

Inlet connection: G 1" 1/4 BSPP kvinnelig

Outlet connection: G 1" 1/4 BSPP kvinnelig