

POENG FOR BRUK MODULGAS FLO AR/CO2 15-3.5-30



Not Found

- Industrielt synspunkt bruk med ball mengdemåler
- Stopp og justering av strømningshastigheten
- Egnet for Ar / CO2-blanding
- Laget av messing

sveising, Industrial Process

Domains of applications

Designed for implementation of:

Industri nøytrale gasser, Industrielle blandinger av argon og karbondioksyd

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C25 bar

Preset outlet pressure3.5 bar

Maximal flow30 l/min

Dimensions


Length (L) : 95 mm

Height (H) : 330 mm

Height (H1) : 245 mm

Depth (D) : 95 mm

Net weight : 2.4 kg



Operating instructions

OP 430 - Modulgas

Connection

Inlet connection: Inlet: G 3/8" hun

Outlet connection: Outlet: G 1/4" mannlig RH