


REGULATORER

PRIMEJET FLAMAL 20-4-20



- Regulator - Single scenen
- Montering på gassflasken
- Egnet for FLAMAL og CnHm
- Laget av messing

sveising, cutting

Domains of applications

Designed for implementation of:
propan, propylen

Except:
Alle andre gasser

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar
Outlet Pressure 0,5 til 4 bar
Nominal nitrogen flow 20 m³/h*
Set pressure 8 bar

Driftstemperatur: -20 ° C til + 60 ° C.

*garantert ved maksimalt utløpstrykk P2 opp til et innløpstrykk P3 = 2P2 + 1 bar.

Materials


Body Messing
Seat PA 6.6
Diaphragm NBR
Filter sintret bronse
Pressure gauge Ø 63mm, Kopperlegering

Safety Alert

⚠ Advarsel! Må bruke passende personlig sikkerhetsutstyr (hansker, sveisebriller, forkle)

Dimensions

Length (L) : 190 mm
Height (H) : 210 mm
Depth (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Net weight : 1.37 kg




Operating instructions

OP 110 - Primejet

Connection

Inlet connection: Innløp: HP sylinder forbindelse ifølge gassen
Outlet connection: Outlet: G 3/8" mannlig LH

Flow curve



Ordering Information

Regulatorene leveres med høytrykksinntak (NS) tilpasset type gass som benyttes og pigget slangekobling for fleksible slanger diameter 6 til 8 mm som skal monteres.

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Inlet Fitting Form	Outlet Fitting	Material
204349	REG PRIMEJET FLAMAL TYPE H-G3/8 LH	C3H6	25 Bar	4 Bar	20 m³/hour	Type H (NS)	Wrench Brass	G 3/8 BSPP LH M	Messing

Options

Product Number	Long designation
163118	KIT Outlet CONNECTION PRIMEJET 50 bar G1/4 Nipple for welding 6mm