

ALbee™

Den moderne gassflasken  
som gjør arbeidet ditt enklere

Finn din nærmeste  
ALbee forhandler eller  
bestill din ALbee online  
[www.albee.no](http://www.albee.no)





# ALbee™

Den moderne  
gass-flasken som  
gjør arbeidet ditt  
enklere

ALbee er den moderne kjøpeflasken som har gjort suksess blant sveisere, håndverkere og bønder, som ønsker en smidig gassflaske med stor kapasitet. ALbee hjelper deg med å spare både tid og penger, samt at arbeidet ditt blir tryggere og mer fleksibelt. Nå med nyheten ALbee Weld ArgonMix 2% CO<sub>2</sub>.

# ALbee™ Flame

Oksygen / Acetylen

- **ALbee Flame** er en enkel og smidig løsning for sveise- og skjærearbeid.
- **Flame Oksygen** eller **Acetylen**.
- Tilgjengelig i størrelser som passer til ditt arbeid.



## 5 liter

Spesifikasjoner	Flame acetylen	Flame oksygen
Størrelse	5 liter	5 liter
Flasketrykk	15 bar	200 bar
Volum	0,7m <sup>3</sup> /0,8 kg	1,1 m <sup>3</sup>
Høyde	630 mm	680 mm
Diameter	140 mm	150 mm
Full vekt	11 kg	10 kg

## 9,6 / 11 liter

Spesifikasjoner	Flame acetylen	Flame oksygen
Størrelse	9,6 liter	11 liter
Flasketrykk	15 bar	200 bar
Volum	1,44 m <sup>3</sup> /1,6 kg	2,4 m <sup>3</sup>
Høyde	635 mm	780 mm
Diameter	180 mm	182 mm
Full vekt	15 kg	15 kg

OBS! Husk å montere tilbakeslagssikring på både oksygen flasken og acetylen flasken.

# ALbee™ Weld

ArgonMix med 18% CO<sub>2</sub>

Beskyttelsesgass for:

- MAG-sveising med massiv tråd og rørtråd for lav- og ulegert stål
- Tolerant mot forurensninger
- Gir god innbrenning
- Lite sveisesprut



## Spesifikasjoner

Størrelse	5 liter	11 liter
Flasketrykk	200 bar	200 bar
Volum Weld argonmix	1,2 m <sup>3</sup>	2,7 m <sup>3</sup>
Høyde	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Full vekt	10 kg	20 kg

Gass	Process	Flyt	Kapasitet 5 liter	Kapasitet 11 liter
Weld argonmix	MAG	15 liter/min	1 tim 10 min	2 tim 33 min

# ALbee™ Weld

ArgonMix med 2% CO<sub>2</sub>

Beskyttelsesgass for:

- MAG-sveising av ferittistiske og austenittisk rustfritt stål, feks kjemiske beholdere og rør
- Gir stabil lysbue
- Gir fin overflate
- Lite sveiserøyk
- Lite sveisesprut



Spesifikasjoner	
Størrelse	11 liter
Flasketrykk	200 bar
Volum Weld argonmix	2,4 m <sup>3</sup>
Høyde	780 mm
Diameter	182 mm
Full vekt	20 kg

Gass	Process	Flyt	Kapasitet 5 liter	Kapasitet 11 liter
Weld argonmix	MAG	15 liter/min	1 tim 10 min	2 tim 33 min

# ALbee™ Weld

Argon 100%

Beskyttelsesgass for:

- TIG- og plasmasveising, samt bakgass for alle materialer
- MIG-sveisinger av aluminium -og kobberlegeringer
- Sveising av titan og høylegerte rustfrie stål



Spesifikasjoner		
Størrelse	5 liter	11 liter
Flasketrykk	200 bar	200 bar
Volum Weld argon	1,1 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup>
Weld argonmix	1,2 m <sup>3</sup>	2,7 m <sup>3</sup>
Høyde	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Full vekt	10 kg	20 kg

Gass	Process	Flyt	Kapasitet 5 liter	Kapasitet 11 liter
Weld argon	TIG	6 liter/min	2 tim 55 min	6 tim 23 min
Weld argon	MIG	15 liter/min	1 tim 10 min	2 tim 33 min

# ALbee™ Cool

Nitrogen til dine HVAC applikasjoner

- **ALbee Cool** har en innebygd trykkregulator med et arbeidstrykk opp til 50 bar.
- Perfekt for deg som har et mindre behov av gass til trykktesting og lekkasjesøk.
- Finnes i 2 smarte størrelser – 5 og 11 liter.



Kommer med ¼" SAE  
tilkobling.  
(Ikke hurtigkobling)



Trykkregulering  
0.5-50 bar



Spesifikasjoner		
Størrelse	5 liter	11 liter
Flasketrykk	200 bar	200 bar
Justerbart arbeidstrykk	0,5-50 bar	0,5-50 bar
Volum	1,0 m <sup>3</sup>	2,1 m <sup>3</sup>
Høyde	680 mm	780 mm
Diameter	150 mm	182 mm
Full vekt	10 kg	20 kg

## 6 fordeler med ALbee...

1.



Gripevennlig håndtak, gjør den enkel å ta med overalt

2.



Regulatoren er godt beskyttet mot ytre påvirkninger

3.



Smart hurtigkobling for enkel håndtering

4.




Enkel og tydelig ON/OFF- betjening

5.



Tydelig, enkel og justerbar trykkregulator

6.



Tydelig innholdsmåler som gir bra kontroll



# Lett å ta med



- Gassvogner i to størrelser.
- Tilgjengelig for 5 liter
- eller 11 liters sylindere.




# **Gunstige tilbud!** Konverter din gamle standard- flaske!

Har du en 5 liters standardflaske, kan du konvertere den til en en 5 liters ALbeeflaske Snakk med din lokale forhandler, så får du et godt tilbud!

# Her bytter du

Kjøp eller bytt ALbee i hele Norden

Med over 500 forhandlere i hele Norden, er det enkelt for deg å få fylt flaskene dine på nytt. Gå til [www.albee.no](http://www.albee.no) og finn din nærmeste forhandler.



[www.airliquide.no](http://www.airliquide.no)

Air Liquide Norway AS  
Postboks 243  
3051 Mjøndalen

 **Air Liquide**  
creative oxygen